




# BANO **SERVANT** FDV-DOKUMENTASJON

DESIGNED **FOR CARE**



# DESIGNED FOR CARE

## Produkter

**5200/R** Servant, høyre grå støttehåndtak

**5200/R-B** Servant, høyre sort metallic støttehåndtak

**5200/L** Servant, venstre grå støttehåndtak

**5200/L-B** Servant, venstre sort metallic støttehåndtak

**7200** Universell servant

**7201** Universell servant, grå hendel

**7201-B** Universell servant, sort metallic håndtak

**7202** Universell servant med høydejustering, grå hendel

**7202-B** Universell servant med høydejustering, sort metallic hendel

## Materialspesifikasjon

- Servantene er produsert av mineralpulver (knust marmorstein), og overflaten er beskyttet av gelcoat med tykkelse på 1,0 mm. Mineralpulveret er nedknust marmor sammenpresset og herdet med et kunststoffbindemiddel. 78 % består av knust marmorstein. 22 % består av kunststoffbindemiddel, i hovedsak polyester. Gelcoat-belegget er av høyeste kvalitet, det er slitesterkt og blir ikke misfarget ved kontakt med sollys eller såpe.
- Integreert støttehåndtak på servant: pulverlakkert stål. (5200) og pulverlakkert aluminium (7201/7202).

## Testing

Servanten sjokktestes ved spyling av vann ved +10° i 1,5 min etterfulgt av spyling med 80° varmt vann i 1,5 min. CMI-kravet (Cultured Marble Institute) til testing er min. 500 sykluser, og tester viser at produktet er uforandret etter 2000 sykluser.

## Toleransegrenser

Lengdemål: -1 + 1 mm eller 0 + 2 mm.

Planhetstoleranse: 0 mm.

## Produksjon

Materialet til servanten er lett å forme og har lav krympeprosent. Det er derfor mulig å skape produkter med helt rett og jevn (plan) overflate og små toleransegrenser i forhold til servanter i keramikk/porselen. Alle råvarene er godkjent for innbruk til sanitære produkter.

## Vedlikehold

Rengjør med vanlige flytende rengjøringsmidler. Poler med et fint poleringsmiddel, og voks deretter (bruk bilprodukter). Gjør dette regelmessig, og produktet holder seg fint i mange år.

## Advarsel

Ikke utsett produktet for syrer, ammoniakk, avløpsrengjøring eller klorin. Om overflaten noen gang skulle bli ripete eller matt, polér og voks som vist over. Dypere riper kan først forsiktig slipes med våtslipepapir ca. 1200.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!



# DESIGNED FOR CARE

## Produkter

**8200** Standard HC servant

### Vedlikehold:

Servanten, som består av porselen trenger minimalt med vedlikehold. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt rengjøringsmiddel. Hvis du ønsker en skinnende overflate kan du bruke et vaskemiddel for vinduer.

### Fjerning av vanskelige flekker:

Vanskelige flekker fra hardt eller rustholdig vann kan ofte fjernes med flekkfjerner, men pass på at servanten skylles grundig etter rengjøring. Regelmessig rengjøring bidrar til å beskytte produktoverflaten mot vannflekker. Når tiden er moden, kan du fornye overflatens utseende med et poleringsmiddel.

8200



# DESIGNED FOR CARE

## Produkter

**5207** Festebraketter med høydejustering

**52088** Festebrakett uten høydejustering

**5209** Fleksible avløpsrør

## Materialspesifikasjon

- Festeskinner/høydejustering: natureloksert aluminiumslegering.
- Vannlås og avløpsrør: polypropenplast  
Pakning: TPE-plast  
Platedelene: rustfritt stål 18/8  
Forkrommede deler: ABS-plast.

## Vedlikeholdsanvisning

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skurepulver og stålull skal ikke brukes da det ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

## Advarsel

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit og lynol skal ikke brukes.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

